

# 荧光模块

大恒研制激发滤光片，二向色镜，和发射滤光片，这三个滤光片封在具有良好的光学指标和稳定性的滤光块里。我们提供单个滤光片，也可提供用于常规荧光检测的滤光片组。




## 应用

- 荧光显微镜
- 荧光分析设备
- EPI 荧光成像应

## 优势

- 高透过率
- 高陡度
- 偏移小
- 适配常规显微镜
- 适用于一系列波长

## 产品



Application	Excitation Range(nm)	Emission Range(nm)	Dichronic filters(nm)
DAPI	340-390	435-485	412
CFP	426-450	467-498	458
GFP	458-487	502-538	495
FAM,SYBR GreenI	452-482	512-532	492
FITC	467-498	513-556	506
YFP	488-512	532-554	520
HEX,VIC	510-530	532-554	540
CY3	513-556	570-613	562
TAMRA,JOE,Cy3	530-550	571-591	560
TRIT	505-555	571-591	567
TRITC	532-554	571-591	562
TEX RED	542-582	571-591	593
TEX RED,ROX	558-578	599-619	585
mCherry	542-582	603-678	593
CY5	604-644	603-678	660
CY5.5	635-675	696-736	685